

L 274 BLOC

Zeitlos geradlinig

Hochwertiges Aluminium und mundgeblasenes Opalglas bilden den Rahmen für diese schnörkellose Qualitätsleuchte. Der perfekt integrierte Minisensor sorgt für präzise und sichere Erfassung.



L 274 BLOC



Funktionsbeschreibung

- 4 praxisbewährte Funktionsprogramme mit Soft-Lichtstart und 25 % Grundhelligkeit.
- Dauerlicht (4 Std.) über Netzschalter.

Einstellungsmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Blenden einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmen mittels herausnehmbaren Sensor-Modul.


Aluminium Quality

NANO Clean



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Erfassungsbereich



Hochleistungs-Minisensor

Einstellungsmöglichkeiten



Erfassungswinkel durch Platzierung beigefügter Abdeckblenden individuell einschränkbar

Einfache Bedienung: Das Sensor-Modul lässt sich als Ganzes herausnehmen, in Ruhe einstellen und

anschließend wieder einsetzen. Währenddessen wird die Leuchte automatisch eingeschaltet.