

L 890 pure



Pures Design für anspruchsvolle Ästheten

Edle Optik, ausgesuchte Materialien und präzise Sensortechnik sind die Merkmale dieser außergewöhnlichen Leuchte. Die Designblende für das flache Chassis besteht wahlweise aus Glas oder Aluminium und ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Das hochwertige Opalglas der Leuchte ist mundgeblasen.

Funktionsbeschreibung:

- Integrierter Soft-Lichtstart
- Regulierung der Grundhelligkeit von 0–50% (Watt-o-matic). Bei Bewegung schaltet die Leuchte dann für die eingestellte Zeit auf volle Lichtleistung
- Dauerlicht (4 Std.) über Netzschalter

Einstellmöglichkeiten:

- Grundreichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar
- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar
- Komfort-Funktionstasten zur exakten Einstellung der Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Helligkeitsregulierung

NANO Clean

Aluminium Quality



L 890 pure alu-anthrazit



L 890 pure alu-silber



L 890 pure Glas, schwarz, Sparkling Effekt



L 890 pure Glas, weiß



L 890 pure Glas, silber



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Erfassungsbereich

Einstellmöglichkeiten



alu-silber



alu-anthrazit




Glas, schwarz, Sparkling Effekt



Glas, weiß



Glas, silber




Die Reichweite lässt sich durch einfaches Drehen der Multilinse schnell von 12 auf 5 m begrenzen



Erfassungswinkel und Reichweite durch Platzierung beigefügter Abdeckblenden individuell einschränkbar



Komfort-Funktionstasten



Die Grundhelligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 50 % regeln (Watt-o-matic)